

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-BHS-V14M-RJA-45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, RJ45, prázdný kryt

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BHS-V14M-RJA-45
Objednací číslo	1296710000
Verze	Prázdný plášť, Příruba, zahnutá
GTIN (EAN)	4050118094831
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 81,659 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Materiál těsnění	EPDM
Stupeň krytí	IP67	Typ montáže	2 šrouby, M3 (není součástí)

Standardy

Č. osvědčení (cULus) E316369

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-02

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-BHS-V14M-RJA-45


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Výřez instalace

