


**kabelové oko, konec svorky
HBT 6,0 - 3,0 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Použití izolovaných konektorů uživatelům zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přinášejí výhody při instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE
Objednací číslo	1312470000
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
GTIN (EAN)	4050118114980
Mnž.	100 ks

kabelové oko, konec svorky HBT 6,0 - 3,0 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	1,58 g	Průřez izolace	6,4 mm
----------------	--------	----------------	--------

Konektory

Identifikační barva	žlutá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PC	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, min.	4 mm ²		

Rozměry

Délka L	30,2 mm	Délka kolíku P	17,2 mm
Háčková špička X	2,8 mm	Průřez izolace	6,4 mm
Šířka kolíku B	3 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9,1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN