# SAIBC-D-RR-7.3-C5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.
Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.
Připojení krimpováním se vyznačuje vysokou funkční spolehlivostí. S touto technologií připojení se vodič nakrimpuje na kontakt a poté zapojí do obalu kontaktu. Připojení mezi vodičem a krimpovaným spojem je odolné proti vibracím a zvyšuje dlouhodobou stabilitu.

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | SAIBC-D-RR-7.3-C5 |
| Objednací číslo | 1380550000 |
| Verze | Patice vyrobené podle specifikace zákazníka, M12, Zásuvka, rovná |
| GTIN (EAN) | 4050118182354 |
| Mnž. | 1 ks |

# SAIBC-D-RR-7.3-C5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 48 g |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní teplota, max. | 85 °C | Provozní teplota, min. | -20 °C |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cykly zapojování | ≥ 200 | Hlavní materiál krytu | CuZn |
| Jmenovité napětí | 50 V | Jmenovitý proud | 4 A |
| Kabelové vývodky | M 12 | Kategorie | Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B) |
| Kódování | D | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Počet pólů | 4 | Průměr kabelu, max. | 7,3 mm |
| Průměr kabelu, min. | 7,3 mm | Průřez připojení max. | 0,5 mm² |
| Průřez připojení min. | 0,34 mm² | Připojení stínění | Ano |
| Rozsah teplot krytu | -40 ... +85 ° C | Stupeň krytí | IP67 |
| Typ připojení | Nalisované připojení | Závažnost znečištění | 3 |

### Obecné informace

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hlavní materiál krytu | CuZn | Kategorie | Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B) |
| Připojovací závit | M12 | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Stupeň krytí | IP67 | Cykly zapojování | ≥ 200 |

### Elektrické vlastnosti

| | |
|---|---|
| Jmenovité napětí | 50 V |

### Standardy

| | |
|---|---|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002062 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9,1 | 27-44-01-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-02 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení | EAC |
| ROHS | Shoda |

## SAIBC-D-RR-7.3-C5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Brožura/Katalog | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Uživatelská dokumentace | Manual |

## SAIBC-D-RR-7.3-C5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Nákresy

### Schéma pólů

