

**SAISC-D-RR-6.6-C5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Připojení krimpováním se vyznačuje vysokou funkční spolehlivostí. S touto technologií připojení se vodič nakrmpuje na kontakt a poté zapojí do obalu kontaktu. Připojení mezi vodičem a krimpovaným spojem je odolné proti vibracím a zvyšuje dlouhodobou stabilitu.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SAISC-D-RR-6.6-C5
Objednací číslo	<a href="#">1380560000</a>
Verze	Zástrčky vyrobené podle specifikace zákazníka, M12, pin, rovný
GTIN (EAN)	4050118182637
Mnž.	1 ks

## SAISC-D-RR-6.6-C5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 25 g

### Teploty

Provozní teplota, max. 85 °C Provozní teplota, min. -20 °C

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 200	Hlavní materiál krytu	CuZn
Jmenovité napětí	50 V	Jmenovitý proud	4 A
Kabelové vývodky	M 12	Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Kódování	D	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4	Průměr kabelu, max.	6,6 mm
Průměr kabelu, min.	6,6 mm	Průřez připojení max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení min.	0,34 mm <sup>2</sup>	Připojení stínění	Ano
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C	Stupeň krytí	IP67
Typ připojení	Nalisované připojení	Závažnost znečištění	3

### Obecné informace

Hlavní materiál krytu	CuZn	Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B)
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 200

### Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí 50 V

### Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

### Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**SAISC-D-RR-6.6-C5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Soubory ke stažení**

---

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>

---

**Schéma pólů**