

**Klippon POK (prázdná polyesterová skříň)
KLIPPON COPL 163609**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Mosazné uzemňovací desky (Earth Continuity Plate) pro skříňky Klippon® POK**

K poskytnutí vnitřního uzemnění (zejména pro Ex verzi) jsou pro skříňky Klippon® POK k dispozici uzemňovací desky v zahnutém designu.

Tyto vnitřní uzemňovací desky jsou pro použití kovových průchodek a designu EMC aplikací; nabízejí zvýšenou ochranu a jsou k dispozici jednotlivě.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KLIPPON COPL 163609
Objednací číslo	1391010000
Verze	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Zemnicí deska, Šířka: 60.5 mm, Materiál: Mosaz, leštěné, neošetřené
GTIN (EAN)	4050118191332
Mnž.	1 ks

Klippon POK (prázdná polyesterová skříň) KLIPPON COPL 163609

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	438 mm	Délka (v palcích)	17,244 inch
Šířka	60,5 mm	Šířka (v palcích)	2,382 inch
Tloušťka stěny, max.	0,8 mm	Tloušťka stěny, min.	0,8 mm
Čistá hmotnost	175,114 g		

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	0,8 mm	Materiál	Mosaz
Provedení povrchu	leštěné, neošetřené		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Mosaz	Provedení povrchu	leštěné, neošetřené
Tloušťka materiálu	0,8 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.1	27-18-92-64
eClass 9.0	27-18-28-14		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP