

SAI-Y-7/8 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Y- rozvaděče se používají ke spojení a rozvodu více signálů pro úsporu místa.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-Y-7/8 3P
Objednací číslo	1413920000
Verze	Konektor Y, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118214925
Mnž.	1 ks

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 70 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	7/8" samec	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	7/8" samice
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	7/8" samice	Utahovací moment	7/8": 1.5 Nm

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 50	Hlavní materiál krytu	PUR
Jmenovité napětí	300 V	Jmenovitý proud	12 A
Kódování	žádná	Materiál kontaktu, kontakt	CuZn
Materiál kontaktu, zásuvka	CuZn	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Počet pólů	3	Připojení stínění	Ne
Připojovací závit	7/8"	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C
Stupeň krytí	IP67	Vnější prům. vodiče	-
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9,1	27-44-01-06
eClass 9.0	27-44-01-06		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres, Schéma připojení

