

## Propojovací prvky H35,0/32 DS RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H35,0/32 DS RT
Objednací číslo	<a href="#">1418330000</a>
Verze	vodič a dutinka, izolované, 21 mm, 18 mm, Červená
GTIN (EAN)	4050118221626
Mnž.	50 ks
Balení	volné

## Datový list

### Propojovací prvky H35,0/32 DS RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	2,02 g		

### Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

### Kabelové koncovky

Barevný kód	DIN	Délka odizolování	21 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	18 mm	L1 v mm	32 mm
Průměr objímky (D2)	12,7 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	8,3 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 2	Průřez vodiče	35 mm <sup>2</sup>
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,2 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,4 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**Datový list****Propojovací prvky  
H35,0/32 DS RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Podobné ilustraci**