

**Příslušenství
GZ 12.5A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	GZ 12.5A/F
Objednáací číslo	1460650000
Verze	Příslušenství, Pojistka, 12.5 A
GTIN (EAN)	4050118266627
Mnž.	10 ks

Příslušenství GZ 12.5A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	6,3 mm	Šířka (v palcích)	0,248 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Hloubka	6,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,248 inch
Čistá hmotnost	2,5 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specifikace systému

Verze Příslušenství pojistek

Údaje materiálu

Barevný Světle šedá

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Typ montáže Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovité napětí 500 V Jmenovitý proud 12,5 A

Pojistky

Barevný	Světle šedá	Doba tavení	500 A ² s
Jmenovitý vypínací výkon	1,5 kA	Kazetová pojistka	G-Si. 6,3 x 32
Proud	12,5 A	Verze	Příslušenství pojistek
Vlastnosti	mžikový	Voltage drop	140 mV
Výstup příkonu (při 1,5 In)	5,5 W		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-01	eClass 9.1	27-14-20-01
eClass 9.0	27-14-20-01		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)