

SAIE-M12S-4-T-0.2U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. Díky našemu novému M12 zásuvnému konektoru je více než 250 V a 2 A možné bez problémů. Kompaktní S a T-kódování M12 zásuvných konektorů je navrženo pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Typ | SAIE-M12S-4-T-0.2U-M16 |
| Objednací číslo | 1467950000 |
| Verze | Vestavěné zástrčky, M12, pin, rovný, M 16, Počet pólů: 4 |
| GTIN (EAN) | 4050118273496 |
| Mnž. | 1 ks |

SAIE-M12S-4-T-0.2U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 25 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-111 Č. osvědčení (cURus) E307231

Obecné údaje

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Délka vlákna / kabelu | 0,2 m | Hlavní materiál krytu | Mosaz, poniklované |
| Jmenovité napětí | 63 V | Jmenovitý proud | 12 A |
| Jmenovitý proud | 12 A | Kabelové vývodky | M 16 |
| Kódování | T | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Počet pólů | 4 | Průřez jádra | 16 AWG |
| Připojovací závit | M12 | Rozsah teplot krytu | -40 ... +85 ° C |
| Stupeň krytí | IP67, přišroubované | Vnější prům. vodiče | - |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002635 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9,1 | 27-44-01-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-02 | | |

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
 Technické údaje [STEP](#)

SAIE-M12S-4-T-0.2U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Schéma pólů