


## Propojovací prvky H0,75/16T BL BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/16T BL BD GSP
Objednací číslo	<a href="#">1476110000</a>
Verze	vodič a dutinka, izolované, 12 mm, 10 mm, Světle modrá
GTIN (EAN)	4050118282962
Mnž.	5 000 ks
Balení	Cívka

## Propojovací prvky H0,75/16T BL BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	16 mm	Šířka (v palcích)	0,63 inch
Čistá hmotnost	0,128 g		

### Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

### Kabelové koncovky

Barevný kód	Telemecanique	Délka odizolování	12 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	10 mm	L1 v mm	16 mm
Průměr objímky (D2)	2,8 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,2 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 18	Průřez vodiče	0,75 mm <sup>2</sup>
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**Datový list****Propojovací prvky  
H0,75/16T BL BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy****Podobné ilustraci**