

**kabelové oko, konec svorky
KQIG-M6/-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Izolovaný konektor rozvětvených kabelů z PVC
nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQIG-M6/-16
Objednací číslo	1491350000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300987
Mnž.	50 ks

**kabelové oko, konec svorky
KQIG-M6/-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	5,84 g
----------------	--------

Konektory

Délka připojení (l)	32,2 mm	Identifikační barva	modrá barva
Izolace	K dispozici	Materiál - plast	PA
Otvor	C 6	Průřez vodiče	16 mm ²
Průřez vodiče, max.	16 mm ²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	5,8 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	6,5 mm	Vnitřní průměr objímky (d4)	11 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	11 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky KQIG-M6/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

