

kabelové oko, konec svorky FSKI/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolované objímky konektorů z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	FSKI/4,0-6,0/638
Objednací číslo	1491840000
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301823
Mnž.	100 ks

Datový list

kabelové oko, konec svorky FSKI/4,0-6,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Váha	0,17 g	Čistá hmotnost	1,71 g
------	--------	----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Konektory

Délka 1 (l1)	24 mm	Hustota připojení (d3)	0,8 mm
Identifikační barva	žlutá barva	Materiál - plast	PVC
Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Šířka připojení (d2)	6,3 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9,1	27-40-02-90
eClass 9.0	27-44-03-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

Datový list**kabelové oko, konec svorky
FSKI/4,0-6,0/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**