

kabelové oko, konec svorky VRSTI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolovaný kulatý konektor z PVC s měděnou objímkou

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	VRSTI/4,0-6,0
Objednací číslo	1492060000
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301885
Mnž.	100 ks

Datový list

kabelové oko, konec svorky VRSTI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Váha	0,17 g	Čistá hmotnost	1,683 g
------	--------	----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Konektory

Délka 1 (I1)	24 mm	Délka 2 (I2)	8,5 mm ²
Identifikační barva	žlutá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PVC	Průřez vodiče, max.	6 mm ²
Průřez vodiče, min.	4 mm ²	Ø pin/konektor	5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9,1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------

Datový list**kabelové oko, konec svorky
VRSTI/4,0-6,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy**