

**kabelové oko, konec svorky  
KQN-M10/-95**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje  
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického  
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Typ             | KQN-M10/-95                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">1493270000</a>                     |
| Verze           | kabelové oko, konec svorky, 95 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)      | 4050118303018                                  |
| Mnž.            | 25 ks                                          |

## kabelové oko, konec svorky KQN-M10/-95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|      |        |                |         |
|------|--------|----------------|---------|
| Váha | 4,17 g | Čistá hmotnost | 39,44 g |
|------|--------|----------------|---------|

### Konektory

|                             |                    |                             |       |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| Délka hřídele (a)           | 20 mm              | Délka připojení (l)         | 42 mm |
| Izolace                     | není k dispozici   | Otvor                       | M10   |
| Průřez vodiče               | 95 mm <sup>2</sup> | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 15 mm |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 10,5 mm            | Vnější průměr hřídele (d3)  | 24 mm |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001052    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9.1 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-12 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                |

### kabelové oko, konec svorky KQN-M10/-95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

