

**kabelové oko, konec svorky
KQN-M10/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Typ | KQN-M10/-240 |
| Objednací číslo | 1493460000 |
| Verze | kabelové oko, konec svorky, 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303230 |
| Mnž. | 25 ks |

kabelové oko, konec svorky KQN-M10/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|------|---------|----------------|---------|
| Váha | 15,01 g | Čistá hmotnost | 150,1 g |
|------|---------|----------------|---------|

Konektory

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| Délka hřídele (a) | 32 mm | Délka připojení (l) | 56 mm |
| Izolace | není k dispozici | Otvor | M10 |
| Průřez vodiče | 240 mm ² | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 23,5 mm |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 10,5 mm | Vnější průměr hřídele (d3) | 38 mm |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001509 | ETIM 4.0 | EC001509 |
| ETIM 5.0 | EC001052 | ETIM 6.0 | EC001059 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9.1 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-12 | | |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Technické údaje | EPLAN |

**kabelové oko, konec svorky
KQN-M10/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy