

**kabelové oko, konec svorky  
KQN-M20/-35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje  
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického  
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KQN-M20/-35
Objednací číslo	<a href="#">1493520000</a>
Verze	kabelové oko, konec svorky,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124
Mnž.	50 ks

## Datový list

### kabelové oko, konec svorky KQN-M20/-35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Váha	1,67 g	Čistá hmotnost	16,66 g
------	--------	----------------	---------

### Konektory

Délka hřídele (a)	14 mm	Délka připojení (l)	37,5 mm
Izolace	není k dispozici	Otvor	M 20
Průřez vodiče	35 mm <sup>2</sup>	Vnitřní průměr hřídele (d1)	9 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	21 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	30 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN</a>

**kabelové oko, konec svorky  
KQN-M20/-35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**