

**kabelové oko, konec svorky
KQN-M4/-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M4/-2,5
Objednací číslo	1493850000
Verze	kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303643
Mnž.	100 ks

Datový list

kabelové oko, konec svorky KQN-M4/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Váha	0,08 g	Čistá hmotnost	0,786 g
------	--------	----------------	---------

Konektory

Délka hřídele (a)	5 mm	Délka připojení (l)	12 mm
Izolace	není k dispozici	Otvor	M 4
Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
Vnitřní průměr hřídele (d1)	2,3 mm	Vnitřní průměr objímky (d2)	4,3 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	8 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9,1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

**kabelové oko, konec svorky
KQN-M4/-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy