# kabelové oko, konec svorky
# VSTN/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | VSTN/-16 |
| Objednací číslo | 1497140000 |
| Verze | kabelové oko, konec svorky,16 mm²,16 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306620 |
| Mnž. | 50 ks |

# Datový list

## kabelové oko, konec svorky
## VSTN/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Váha | 1 g | Čistá hmotnost | 10 g |

### Konektory

| | | | |
|---|---|---|---|
| Délka připojení (l) | 35 mm | Izolace | není k dispozici |
| Průřez vodiče | 16 mm² | Průřez vodiče, max. | 16 mm² |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 5,5 mm | Vnější průměr hřídele (d3) | 8,5 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001509 | ETIM 4.0 | EC001509 |
| ETIM 5.0 | EC001052 | ETIM 6.0 | EC001059 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9,1 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-12 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Brožura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |

# kabelové oko, konec svorky
# VSTN/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Nákresy

