

**kabelové oko, konec svorky
KP-M12/-120**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M12/-120
Objednací číslo	1498250000
Verze	kabelové oko, konec svorky, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627
Mnž.	50 ks

**kabelové oko, konec svorky
KP-M12/-120**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Váha	11,43 g	Čistá hmotnost	114,98 g
------	---------	----------------	----------

Technické údaje

Verze	DIN řada 46235, standardní
-------	-------------------------------

Konektory

Délka hřídele (a)	35 mm	Délka připojení (l)	70,5 mm
Identifikační číslo Cu	20 K	Izolace	není k dispozici
Otvor	M 12	Průřez vodiče	120 mm ²
Vnitřní průměr hřídele (d1)	15,5 mm	Vnitřní průměr objímky (d2)	13 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	21 mm	Šířka příruby (b)	31 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.1	27-40-02-03
eClass 9.0	27-40-02-03		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky KP-M12/-120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

