

ES EPG 45 AEH 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 1,5 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 45 AEH 35
Objednací číslo	1501170000
Verze	35mm ² , Lichoběžníkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118309386
Mnž.	1 ks

ES EPG 45 AEH 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 180 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max. 35 mm²

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil Lichoběžníkové krimpování

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-90-90		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)