

**ES APG 80 WM 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Typ             | ES APG 80 WM 70                   |
| Objednací číslo | <a href="#">1502520000</a>        |
| Verze           | 70mm <sup>2</sup> , WM krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118310580                     |
| Mnž.            | 1 ks                              |

## ES APG 80 WM 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 342,3 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Krimpovací vložky

|                       |       |                                    |    |
|-----------------------|-------|------------------------------------|----|
| Krimpovací šířka v mm | 12    | Průřez měděného krimpovaného spoje | 70 |
| Šířka krimpování      | 12 mm |                                    |    |

### Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max. 70 mm<sup>2</sup>

### Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil WM krimpování

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC001282    |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.1 | 21-01-90-90 |
| eClass 9.0 | 21-04-90-90 |            |             |

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)