

**ES APG 80 WM 240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ES APG 80 WM 240
Objednací číslo	<a href="#">1502580000</a>
Verze	240mm <sup>2</sup> , WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118310689
Mnž.	1 ks

## ES APG 80 WM 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 302,8 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	7	Průřez měděného krimpovaného spoje	240
Šířka krimpování	7 mm		

### Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max. 240 mm<sup>2</sup>

### Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil WM krimpování

### Klasifikace

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-90-90		

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)