

ES APG 80 HEX 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ES APG 80 HEX 70
Objednávací číslo	1502680000
Verze	Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118310641
Mnž.	1 ks

ES APG 80 HEX 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	342,8 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	12	Průřez krimpování, hliník	50
Průřez měděného krimpovaného spoje	70	Identifikační číslo	16
Šířka krimpování	12 mm		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování
-------------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-90-90		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--