

**ES APG 80 HEX 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | ES APG 80 HEX 95           |
| Objednací číslo | <a href="#">1502690000</a> |
| Verze           | Šestihranné krimpování     |
| GTIN (EAN)      | 4050118310610              |
| Mnž.            | 1 ks                       |

**ES APG 80 HEX 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 333 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Krimpovací vložky**

|                                    |       |                           |    |
|------------------------------------|-------|---------------------------|----|
| Krimpovací šířka v mm              | 10    | Průřez krimpování, hliník | 70 |
| Průřez měděného krimpovaného spoje | 95    | Identifikační číslo       | 18 |
| Šířka krimpování                   | 10 mm |                           |    |

**Údaje o nástroji – krimpování**

Krimpování - typ/profil Šestihranné krimpování

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC001282    |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9,1 | 21-01-90-90 |
| eClass 9.0 | 21-04-90-90 |            |             |

**Soubory ke stažení**Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)