

**ES APG 80 HEX 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ES APG 80 HEX 150
Objednávací číslo	<a href="#">1502720000</a>
Verze	Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118310900
Mnž.	1 ks

**ES APG 80 HEX 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 300,5 g

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Krimpovací vložky**

Krimpovací šířka v mm	5	Průřez krimpování, hliník	95+120
Průřez měděného krimpovaného spoje	150	Identifikační číslo	22
Šířka krimpování	5 mm		

**Údaje o nástroji – krimpování**

Krimpování - typ/profil Šestihřanné krimpování

**Klasifikace**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-90-90		

**Soubory ke stažení**Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)