

ES APG 80 DIN 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES APG 80 DIN 25
Objednací číslo	1502850000
Verze	25mm ² , Drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118310849
Mnž.	1 ks

ES APG 80 DIN 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 349,4 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	11	Průřez měděného krimpovaného spoje	25
Šířka krimpování	11 mm		

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max. 25 mm²

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil Drážkové krimpování

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-90-90		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)