

Nářadí
Powerstripper AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- pro automatické odizolování jednotlivých vodičů
- odizolování pružných vodičů podle DIN VDE 0295, část 5
- Částečné odizolování, izolace zůstává na konci vodiče
- Výměna nástrojů není třeba
- Rychlé a snadné nastavení odpovídajícího průřezu
- Délka odizolování od 3 do 20 mm
- Min. délka vodiče: 22 mm + délka odizolování
- Elektrický pohon

Všeobecné objednací údaje

Typ	Powerstripper AM 12
Objednací číslo	1534740000
Verze	Automatické přístroje, Automatický odstraňovač izolace
GTIN (EAN)	4050118338409
Mnž.	1 ks

Náradí Powerstripper AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	254 mm	Šířka (v palcích)	10 inch
Výška	520 mm	Výška (v palcích)	20,472 inch
Hloubka	230 mm	Hloubka (v palcích)	9,055 inch
Váha	17 kg	Čistá hmotnost	17 000 g

Technické údaje

Elektrické připojení 100-240 V / 50/65 Hz

Automatické odizolování

Doba pulzu	přibližně 3 s	Délka stažení	20 - 120 mm
Délka vsazení	80 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavice	Elektropneumatický	Max. demontážní délka	120
Max. demontážní plocha	11,9	Min. demontážní délka	25
Min. demontážní plocha	3,5 mm	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9,1	17-13-01-02
eClass 9.0	17-13-01-01		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Uživatelská dokumentace	Powerstripper AM 12 Powerstripper AM 12

Nářadí
Powerstripper AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy