

ES EPG 45 HEX 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 1,5 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 45 HEX 150
Objednací číslo	1994540000
Verze	Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118379778
Mnž.	1 ks

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	129 g
----------------	-------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	5	Průřez měděného krimpovaného spoje	150
Identifikační číslo	22	Šířka krimpování	5 mm

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování
-------------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-90-90		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN
-----------------	------------------------------------