

HPG 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

Typ	HPG 60
Objednací číslo	2453820000
Verze	6mm ² , 300mm ² , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Drážkové krimpování, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
GTIN (EAN)	4050118468427
Mnž.	1 ks

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	500 mm	Šířka (v palcích)	19,685 inch
Váha	4 350 g	Čistá hmotnost	6 520 g

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, max.	300 mm ²
-------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Hlavice	Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování, WM krimpování, Drážkové krimpování, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
	Ruční - hydraulický	

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		