

**PB-DP SUB-D M12 180K OS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	PB-DP SUB-D M12 180K OS
Objednací číslo	<a href="#">2119770000</a>
Verze	
GTIN (EAN)	4050118425253
Mnž.	1 ks

## PB-DP SUB-D M12 180K OS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,01 g

## Teploty

Vlhkost Max. 75% při +25°C, bez kondensace

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Technické specifikace konektoru sub-D

BUS rozhraní	D-Sub 9-pólový, Kontakt	BUS, kabelové rozhraní	M12 konektor samec a samice s kódováním B, přiřazené 2 a 4 kontakty
Cykly zapojování	≥ 200	Hlavní materiál krytu	ZnAl
Rozsah teplot krytu	-20...+70 ° C	Rychlost přenosu dat	12 MBit/s
Stupeň krytí	IP30	Ukončovací rezistor k dispozici	Ne
Vlhkost	Max. 75% při +25°C, bez kondensace	Vzájemné blokování	UNC4-40
Výstupní tvarovka	180°	Zasouvací konektor a přiřazení kontaktů	V souladu se specifikací PROFIBUS

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001132	eClass 6.2	27-26-07-07
eClass 9,1	27-44-03-90	eClass 9.0	27-44-03-02

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)