

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
Objednací číslo	2484420200
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, PG 9, Počet pólů: 5, 2 m
GTIN (EAN)	4050118495935
Mnž.	1 ks

SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 120 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Barva opláštění	Fialová	Cykly zapojování	≥ 100 (M12)
Délka kabelu	2 m	Délka vlákna / kabelu	2 m
Jmenovité napětí	125 V	Jmenovitý proud	4 A
Kabelové vývodky	PG 9	Kódování	A
Poloměr ohybu, min., pohyblivý	10x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., stacionární	5x průměr kabelu
Počet pólů	5	Průměr kabelu, max.	7,5 mm
Průměr kabelu, min.	6,9 mm	Připojení stínění	Ano
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-5 ... +70 °C
Stupeň krytí	IP68	Vnější prům. vodiče	-
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

