

**SwitchMark
SM 27/18 K MC NE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet PRO, MCP Plus plotter, MCP Basic nebo MC-Mobilo

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SM 27/18 K MC NE GN
Objednací číslo	2420210000
Verze	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Zelená
GTIN (EAN)	4050118428766
Mnž.	80 ks
kompatibilní tiskárna	1324380000

SwitchMark SM 27/18 K MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0,039 inch
Čistá hmotnost	1,35 g		

Obecné údaje

Barevný	Zelená	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Lepidlo	Oboustranná lepicí páska
Materiál	Polyamid 66	Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Verze	Samolepicí	Šířka	27 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-37-12-25
eClass 9,1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------

SwitchMark SM 27/18 K MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

