

**W řada
WQB 5 WTL 6/4 FF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Kabeláž proudového a napěťového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQB 5 WTL 6/4 FF
Objednací číslo	2550760000
Verze	W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4050118560626
Mnž.	10 ks

W řada WQB 5 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	51,5 mm	Šířka (v palcích)	2,028 inch
Výška	29,32 mm	Výška (v palcích)	1,154 inch
Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	11,1 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

Údaje materiálu

Barevný	Oranžová
---------	----------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	41 A
-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	11,1 mm
-----------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9,1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
-------------------------	---