

**Cabtite (systém pro vstup kabelů)  
CABTITE FR 10/6 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rám vyrobený z jednoho kusu lze rychle a snadno smontovat a skládá se z rozměrově stálého plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Uchycené pěnové těsnění zaručuje efektivní těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529, dokonce i na lakovaném nebo hrubém povrchu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | CABTITE FR 10/6 BK                                                                                                                                                           |
| Objednací číslo | <a href="#">2583480000</a>                                                                                                                                                   |
| Verze           | Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 19.6 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN)      | 4050118616873                                                                                                                                                                |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                                                         |

## Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE FR 10/6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                              |            |                            |            |
|------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Délka                        | 106 mm     | Délka (v palcích)          | 4,173 inch |
| Šířka                        | 70 mm      | Šířka (v palcích)          | 2,756 inch |
| Výška                        | 19,6 mm    | Výška (v palcích)          | 0,772 inch |
| Nejvyšší nebo nejnižší verze | 19,6 mm    | Hloubka                    | 19,6 mm    |
| Hloubka (v palcích)          | 0,772 inch | Rozměr při montáži – šířka | 32 mm      |
| Rozměr při montáži – výška   | 83 mm      | Čistá hmotnost             | 0,07 g     |
| Průměr                       | 5,5 mm     |                            |            |

### Všeobecné informace

|                  |                                                                                  |                              |       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Utahovací moment | 3 Nm                                                                             | Šířka otvoru                 | 46 mm |
| Délka otvoru     | 68,5 mm                                                                          | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |
| Těsnicí prvek    | 6 malých těsnicích prvků<br>nebo 1 velký těsnicí prvek<br>a 2 malé těsnicí prvky | Halogen                      | Ne    |
| Silikon          | Ne                                                                               | Těsnění                      | TPE   |
| Materiál         | Polyamid, vyztužený<br>skelnými vlákny                                           |                              |       |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002624    | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-65 | eClass 9.0 | 27-18-28-15 |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                              |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Cabtime Installation Instructions</a> |

## Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE FR 10/6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

