

**Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE FR 4-1 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rám vyrobený z jednoho kusu lze rychle a snadno smontovat a skládá se z rozměrově stálého plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Uchycené pěnové těsnění zaručuje efektivní těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529, dokonce i na lakovaném nebo hrubém povrchu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE FR 4-1 BK
Objednací číslo	2583490000
Verze	Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 19.6 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616835
Mnž.	1 ks

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE FR 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	81 mm	Délka (v palcích)	3,189 inch
Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Výška	19,6 mm	Výška (v palcích)	0,772 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	19,6 mm	Hloubka	19,6 mm
Hloubka (v palcích)	0,772 inch	Rozměr při montáži – šířka	32 mm
Rozměr při montáži – výška	58 mm	Čistá hmotnost	0,031 g
Průměr	5,5 mm		

Všeobecné informace

Utahovací moment	3 Nm	Šířka otvoru	46 mm
Délka otvoru	46 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Těsnicí prvek	1 velký těsnicí prvek nebo 4 malé těsnicí prvky	Halogen	Ne
Silikon	Ne	Těsnění	TPE
Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9,1	27-18-92-65	eClass 9.0	27-18-28-15

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	CabTite Installation Instructions

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE FR 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

