

FPL 4G2.5C/Q8MW/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Využijte našich předmontovaných konektorů FieldPower® s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a pohodlné připojení decentralizovaného zařízení řídicí jednotky motoru.

Všeobecné objednací údaje

K dispozici do	2015-11-24
Typ	FPL 4G2.5C/Q8MW/5
Objednací číslo	8000011749
Verze	FieldPower®, Kabel, Kovový kryt, Počet vodičů: 4, Ölflex Classic 110 CY 4G2,5 nebo podobné, Divize: 2.5 mm² , 5 m
GTIN (EAN)	4050118238365
Mnž.	1 ks

FPL 4G2.5C/Q8MW/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	1 308 g
----------------	---------

Teploty

Provozní teplota	Skladovací teplota
------------------	--------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Jmenovité napětí	500 V	Jmenovité napětí U0	300 V
Jmenovitý proud	16 A		

Všeobecné údaje

Divize	2,5 mm ²	Délka kabelu, řetěz 1	5 m
Počet vodičů	4	Typ linky	Ölflex Classic 110 CY 4G2,5 nebo podobné

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001576	ETIM 6.0	EC001578
eClass 6.2	27-06-04-90	eClass 7.1	27-06-04-90
eClass 8.1	27-06-04-90	eClass 9,1	27-06-90-90
eClass 9.0	27-06-20-11		

FPL 4G2.5C/Q8MW/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy****Pin assignments**

	Pin	Conductor	Assignment
8 = nc	1	1	U
	2	-	-
5 = nc	3	3	W
	4	-	-
PE	5	-	-
	6	-	-
3 = W	7	2	V
	8	-	-
2 = nc	PE	gr./yell.	PE