SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
Objednací číslo	2020870000
Verze	Vestavěné zástrčky, M8 thread, Zásuvka, rovná, M 8, Počet pólů: 3, 1.5 m
GTIN (EAN)	4050118402902
Mnž.	1 ks

Datový list

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	26,8 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-104

Obecné údaje

Délka kabelu	1,5 m	Délka vlákna / kabelu	1,5 m
Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované	Kabelové vývodky	M 8
Kódování	žádná	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	3	Připojovací závit	M8 thread
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Typ připojení	Patice
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-01-03	eClass 9.0	27-44-01-02

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení




Schéma pólů

