

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Nastavitelné ventilové konektory se běžně používají v účelovém strojírenství. Tyto konektory se používají k připojení elektromagnetických ventilů. Ventilové konektory jsou k dispozici ve všech standardních konstrukčních typech. Tato řada obsahuje konstrukce typu A, B průmyslový, B podle DIN, C průmyslový a C podle DIN. Tyto ventilové konektory jsou k dispozici ve verzích se 3 a 4 póly bez kabelů. Součástí je ploché těsnění, které zajišťuje stupeň krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
Objednací číslo	2451220000
Verze	Zásuvný konektor ventilu, Konektor samec, zahnutý
GTIN (EAN)	4050118465426
Mnž.	1 ks

SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 26 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≤ 50	Hlavní materiál krytu	PA 6 GF
Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	10 A
Kódování	Design A (18 mm)	Povrch kontaktu	CuSn
Počet pólů	3	Průměr kabelu, max.	7 mm
Průměr kabelu, min.	4,5 mm	Průřez připojení max.	1,5 mm ²
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C
Stupeň krytí	IP65	Typ připojení	Šroubové připojení
Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody	Supresorová dioda	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9,1	27-06-03-12	eClass 9.0	27-44-01-05

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)