

**SAI pasivní
SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelová průchodka: M25 pro kabely s průměrem vnější izolace od 13 mm do 18 mm. SAI rozvaděč s kabelovou průchodkou M25 je vhodný mimo jiné pro následující typy kabelů:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm až 21 x 0,75 mm
- 14 x 100 mm až 20 x 100 mm
- 8 x 1,50 mm až 16 x 1,50 mm

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF
Objednací číslo	1752083000
Verze	SAI pasivní, Pasivní rozvaděč senzor / aktor, Verze krytu s výstupem M25
GTIN (EAN)	4032248269198
Mnž.	640 ks

SAI pasivní SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 100 g

Teploty

Provozní teplota -

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Vnější prům. vodiče, min.	14 mm	Vnější prům. vodiče, max.	18 mm
Kabelové vývodky	M 25	Výstup rozvaděče	Verze krytu s výstupem M25

Elektrické údaje

Max. proudová kapacita na slot 4 A

Technické údaje kabelu

Vnější prům. vodiče, min.	14 mm	Vnější prům. vodiče, max.	18 mm
---------------------------	-------	---------------------------	-------

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek (kryt)	Materiál kontaktu	CuZn
Povrch kontaktu	Pozlacené		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9,1	27-44-01-08	eClass 9.0	27-44-01-08

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)