

HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



MultiMark

MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

Všeobecné objednací údaje

Typ	HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y
Objednací číslo	2437960000
Verze	Označení vodičů a kabelů, 19.5 - 38.1 mm, 25.4 x 60.5 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118460698
Mnž.	200 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000 1140490000

HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	60,5 mm	Šířka (v palcích)	2,382 inch
Výška	25,4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Čistá hmotnost	3,2 g		

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Materiál	Polyolefin	Rozsah provozní teploty	-55... 105 °C
Šířka	60,5 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez vodiče, max.	240 mm ²	Průřez vodiče, min.	70 mm ²
Rychlost smršťování	2:1	Vnější prům. vodiče	19.5 - 38.1 mm
Vnější prům. vodiče, max.	38,1 mm	Vnější prům. vodiče, min.	19,5 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)

[BS EN 45545-2 2013+A1 2015](#)

[BS EN ISO 4589-2 1999](#)

Technické údaje [EPLAN](#)

HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

