

PAC-D25M-D25F-HF-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Cable pre-confeccionado sub-d según IEC-807/
DIN41652

- Sub-d a Sub-d
- Sub-d a punteras
- Cable apantallado

Všeobecné objednací údaje

Typ	PAC-D25M-D25F-HF-3M
Objednací číslo	2426160030
Verze	
GTIN (EAN)	4032248343362
Mnž.	1 ks

PAC-D25M-D25F-HF-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 745 g

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Provozní teplota	-10...50 °C	Skladovací teplota	-10...60 °C

Všeobecné údaje

Konektor, PLC strana	SUB-D FEMALE 25P	Konektor rozhraní	SUB-D MALE 25P
Počet pólů, min.	25 pólů	Kabel	Kabel LIHCH
Délka kabelu	3 m	Průřez vodiče	0,25 mm ²

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Celkový proud, max.	3 A	Odpor	≤ 80 mΩ/m

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 9,1	27-24-22-20	eClass 9.0	27-24-22-20

Osvědčení

ROHS Shoda