

**Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE FRL 16/8 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Rám vyrobený z jednoho kusu lze rychle a snadno smontovat a skládá se z rozměrově stálého plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Uchycené pěnové těsnění zaručuje efektivní těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529, dokonce i na lakovaném nebo hrubém povrchu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE FRL 16/8 BK
Objednací číslo	2584220000
Verze	Pojistný rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 11.3 mm, Šířka: 68.8 mm, Hloubka: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616590
Mnž.	10 ks

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE FRL 16/8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	125 mm	Délka (v palcích)	4,921 inch
Šířka	68,8 mm	Šířka (v palcích)	2,709 inch
Výška	11,3 mm	Výška (v palcích)	0,445 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	11,3 mm	Hloubka	11,3 mm
Hloubka (v palcích)	0,445 inch	Rozměr při montáži – šířka	32 mm
Rozměr při montáži – výška	103 mm	Čistá hmotnost	29,7 g
Průměr	5,5 mm		

Všeobecné informace

Utahovací moment	3 Nm	Šířka otvoru	40 mm
Délka otvoru	85 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Halogen	Ne	Silikon	Ne
Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9,1	27-18-92-65	eClass 9.0	27-18-28-15

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace [Cabtime Installation Instructions](#)