

**Klippon POK (prázdňá polyesterová skříň)
POK MOPL 2525 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý
doplněk každé aplikace**

Konsistentní struktura systémového příslušenství pro řadu skříňek Klippon® POK umožňuje snadné přizpůsobení skříňky ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Tato řada zahrnuje:

- Montážní desky
- Uzemňovací desky
- Montážní podstavce

Naše montážní služba zahrnuje dodávku skříňky připravené k zapojení a vhodné pro každou aplikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	POK MOPL 2525 MINI
Objednací číslo	1534410000
Verze	Klippon POK (prázdňá polyesterová skříň), Montážní deska, Výška: 203 mm, Šířka: 238 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118338232
Mnž.	1 ks

**Klippon POK (prázdná polyesterová skříň)
POK MOPL 2525 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	238 mm	Šířka (v palcích)	9,37 inch
Výška	203 mm	Výška (v palcích)	7,992 inch
Hloubka	1,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,059 inch
Rozměr při montáži – šířka	227 mm	Rozměr při montáži – výška	100 mm
Čistá hmotnost	570 g		

Všeobecné informace

TLoušťka materiálu	1,5 mm	Materiál	Ocelové plechy, galvanizované
Provedení povrchu	galvanizované		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Ocelové plechy, galvanizované	Provedení povrchu	galvanizované
Rozměr při montáži – výška	100 mm	Rozměr při montáži – šířka	227 mm
TLoušťka materiálu	1,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9,1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-40-06-39

Osvědčení

Schválení

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	STEP