

**PAC  
C300-32B-320B-2S-M25-20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Předem zapojené kabely umožňují jednoduché, rychlé a bezchybné připojení Honeywell C300 IOTA (vstupní-výstupní svorkové sestavy) a FTA (periferní svorkové sestavy) od společnosti Weidmüller.

Kabely mohou být dodány s jednoduchými nebo dvojitými konektory nebo s volnými konci a dutinkami. Kryt zjednodušuje manipulaci a poskytuje robustní připojení s IOTA. Také umožňuje použití kabelů různých velikostí a délek do 50 m.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	C300-32B-320B-2S-M25-20
Objednací číslo	<a href="#">7789828200</a>
Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248158782
Mnž.	1 ks

**PAC**  
**C300-32B-320B-2S-M25-20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	3 720 g
----------------	---------

**Teploty**

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Provozní teplota	-10...50 °C	Skladovací teplota	-10...60 °C

**Všeobecné údaje**

Konektor, PLC strana	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	Konektor rozhraní	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Počet pólů, min.	32 pólů	Vnější průměr	11,85 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYCY	Délka kabelu	20 m
Materiál	PVC	Průřez vodiče	0,25 mm <sup>2</sup>

**Elektrické údaje**

Jmenovité napětí	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Celkový proud, max.	3 A	Odpor	≤ 80 mΩ/m
Zkouška vysokého napětí	1 kV / 1 s		

**Klasifikace**

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9,1	27-24-22-20	eClass 9.0	27-24-22-20

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------