

**HDC vložka
FPL 4G2.5C/Q8MW/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Využijte našich předmontovaných konektorů FieldPower® s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a pohodlné připojení decentralizovaného zařízení řídicí jednotky motoru.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FPL 4G2.5C/Q8MW/3
Objednací číslo	8000011748
Verze	FieldPower®, Kabel, Kovový kryt, Počet vodičů: 4, Ölflex Classic 110 CY 4G2,5 nebo podobné, Divize: 2.5 mm ² , 3 m
GTIN (EAN)	4050118190427
Mnž.	1 ks

Datový list

HDC vložka
FPL 4G2.5C/Q8MW/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	915 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota	Skladovací teplota
------------------	--------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Jmenovité napětí	500 V	Jmenovité napětí U0	300 V
Jmenovitý proud	16 A		

Všeobecné údaje

Divize	2,5 mm ²	Délka kabelu, řetěz 1	3 m
Počet vodičů	4	Typ linky	Ölflex Classic 110 CY 4G2,5 nebo podobné

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001576	ETIM 6.0	EC001578
eClass 6.2	27-06-04-90	eClass 7.1	27-06-04-90
eClass 8.1	27-06-04-90	eClass 9,1	27-06-90-90
eClass 9.0	27-06-20-11		


Datový list

**HDC vložka
FPL 4G2.5C/Q8MW/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Pin assignments



Pin	Conductor	Assignment
1	1	U
2	-	-
3	3	W
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	2	V
8	-	-
PE	gr./yell.	PE