

**Klippon POK (prázdná polyesterová skříň)  
POK MOPL 1656 MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý  
doplněk každé aplikace**

Konsistentní struktura systémového příslušenství pro řadu skříňek Klippon® POK umožňuje snadné přizpůsobení skříňky ke splnění specifických požadavků každé aplikace. Tato řada zahrnuje:

- Montážní desky
- Uzemňovací desky
- Montážní podstavce

Naše montážní služba zahrnuje dodávku skříňky připravené k zapojení a vhodné pro každou aplikaci.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	POK MOPL 1656 MINI
Objednávací číslo	<a href="#">1534390000</a>
Verze	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Výška: 113 mm, Šířka: 545 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118338089
Mnž.	1 ks

## Klippon POK (prázdna polyesterová skříň) POK MOPL 1656 MINI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	545 mm	Šířka (v palcích)	21,457 inch
Výška	113 mm	Výška (v palcích)	4,449 inch
Hloubka	1,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,059 inch
Rozměr při montáži – šířka	532 mm	Rozměr při montáži – výška	76 mm
Čistá hmotnost	750 g		

### Všeobecné informace

TLoušťka materiálu	1,5 mm	Materiál	Ocelové plechy, galvanizované
Provedení povrchu	galvanizované		

### Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Ocelové plechy, galvanizované	Provedení povrchu	galvanizované
Rozměr při montáži – výška	76 mm	Rozměr při montáži – šířka	532 mm
TLoušťka materiálu	1,5 mm		

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9,1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-40-06-39

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>