

SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16
Objednací číslo	2466940000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, pin, rovný, Počet pólů: 4, 2 m
GTIN (EAN)	4050118481686
Mnž.	1 ks

SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	30 g
----------------	------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

Obecné údaje

Délka kabelu	2 m	Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
Kódování	A	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4	Připojovací závít	M12
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-01-03	eClass 9.0	27-44-01-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN
-----------------	-----------------------------------

SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma pólů**