

**Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE FR 24/10 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Rám vyrobený z jednoho kusu lze rychle a snadno smontovat a skládá se z rozměrově stálého plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Uchycené pěnové těsnění zaručuje efektivní těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529, dokonce i na lakovaném nebo hrubém povrchu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE FR 24/10 BK
Objednací číslo	2583800000
Verze	Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 19.6 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C... 120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616682
Mnž.	1 ks

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE FR 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	153 mm	Délka (v palcích)	6,024 inch
Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Výška	19,6 mm	Výška (v palcích)	0,772 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	19,6 mm	Hloubka	19,6 mm
Hloubka (v palcích)	0,772 inch	Rozměr při montáži – šířka	32 mm
Rozměr při montáži – výška	130 mm	Čistá hmotnost	60,95 g
Průměr	5,5 mm		

Všeobecné informace

Utahovací moment	3 Nm	Šířka otvoru	46 mm
Délka otvoru	113,5 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Těsnicí prvek	2 velké těsnicí prvky a 4 malé těsnicí prvky nebo 1 velký těsnicí prvek a 6 malých těsnicích prvků nebo 10 malých těsnicích prvků	Halogen	
Silikon	Ne	Těsnění	Ne
Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny		TPE

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9,1	27-18-92-65	eClass 9.0	27-18-28-15

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	CabTite Installation Instructions

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE FR 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

