

**Adaptéry  
WCU 650 PC CABLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



S plně zapouzdřenými logickými moduly WCI 501 a WCU 650 můžete monitorovat, řídit a regulovat své procesy i v extrémních podmínkách okolního prostředí. V tomto ohledu nabízí série WCU optimální rozměry, výkon, robustnost a nenáročné ovládání. Grafické a intuitivní programovací prostředí jednotky Micon-L umožňuje flexibilní přepínání analogových a digitálních vstupů, ale i digitálních výstupů. Na přání lze provést softwarové i hardwarové rozšíření podle specifikace zákazníka.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | WCU 650 PC CABLE           |
| Objednací číslo | <a href="#">2515020000</a> |
| Verze           | USB 2.0                    |
| GTIN (EAN)      | 4050118528749              |
| Mnž.            | 1 ks                       |

## Adaptéry WCU 650 PC CABLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |                   |             |
|----------------|----------|-------------------|-------------|
| Délka          | 1 500 mm | Délka (v palcích) | 59,055 inch |
| Čistá hmotnost | 75 g     |                   |             |

### Teploty

|                          |                |                          |                |
|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Provozní teplota, max.   | 60 °C          | Provozní teplota, min.   | -20 °C         |
| Skladovací teplota, max. | 60 °C          | Skladovací teplota, min. | -30 °C         |
| Provozní teplota         | -20 °C...60 °C | Skladovací teplota       | -30 °C...60 °C |

### Obecné údaje

|          |         |               |       |
|----------|---------|---------------|-------|
| Rozhraní | USB 2.0 | Typ připojení | USB A |
|----------|---------|---------------|-------|

### EMC / otřes / vibrace

|                        |                                              |                      |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Odolnost proti otřesům | min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) při 10–150 Hz | Odolnost proti rázům | min. 100 m/s <sup>2</sup> (10 g) |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000237    | eClass 6.2 | 27-14-30-90 |
| eClass 9,1 | 27-24-22-20 | eClass 9.0 | 27-24-22-20 |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|