


W řada
WSI 6/LD 10-36V LLC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	WSI 6/LD 10-36V LLC
Objednáací číslo	2562740000
Verze	W řada, Svorka pojistky, Jmenovitý průřez:
GTIN (EAN)	4050118571516
Mnž.	50 ks

W řada WSI 6/LD 10-36V LLC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	20,6 g
----------------	--------

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C		

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX)	DEMKO14ATEX1389U	Č. osvědčení (IECEx)	IECExUL14.0097U
Max. napětí (ATEX)	500 V	Proud (ATEX)	6.3 A
Průřez vodiče max. (ATEX)	10 mm ²	Max. napětí (IECEx)	500 V
Proud (IECEx)	6.3 A	Průřez vodiče max. (IECEx)	10 mm ²
Značení EN 60079-7	Ex ec II C Gc	Ex 2014/34/EU značka	II 3 G D

Pojistkové svorkovnice

Přípustná ztráta výkonu pojistky s polovodičovou ochranou	Ztráta výkonu, 1 pól ; 2 póly ; 3 póly
---	--

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000899	eClass 6.2	27-14-11-16
eClass 9,1	27-14-11-16	eClass 9.0	27-14-11-16

Osvědčení

Schválení

ATEX IEC EX

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Attestation of Conformity ATEX Certificate IECEx Certificate AEx nA Certificate
Uživatelská dokumentace	NTI WSI 6 StorageConditionsTerminalBlocks